Garant

Držák destiček Medium-Plus pro čelní zapichování, levý, Rozsah ∅ zápich D1 / D2: 344/999mm

Údaje o objednávce

Artikové číslo	274032 344/999
GTIN	4062406094201
Třída artiklu	21U

Popis

Provedení:
Pro břitové destičky č. 275021–275048. Označení veličiny D_2 = 999 odpovídá teoreticky nekonečnu.
Použití:
Ve spojení s nožovým držákem č. 274002 nebo alternativně s adaptérem č. 274001 a vhodným základním držákem pro upichovací hrot.
Pozor:
Bez montážních šroubů (jsou součástí dodávky držáků). Montážní klíč č. 279940 je nutno objednat zvlášť.
Upozornění:
D_1 = minimální ∅ pro 1. zápich / D_2 = maximální ∅ pro 1. zápich.

Technický popis

Maximální hloubka řezu t_{max}	30 mm
Maximální ∅ 1. zápichu D_2	999 mm
Minimální ∅ 1. zápichu D_1	344 mm
Způsob použití	levý
Systémový klíč	ano
Šířka zápichu w	3 mm

Druh produktu	Nožové držáky