

Garant**Držák destiček Medium pro čelní zapichování, levý, Rozsah Ø zápich D1 / D2: 22/35mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	274022 22/35
GTIN	4062406094225
Třída artiklu	21U

Popis**Provedení:**

Pro břitové destičky č. 275000 – 275015.

Použití:

Ve spojení s nožovým držákem č. 274002 nebo alternativně s adaptérem č. 274001 a vhodným základním držákem pro upichovací hrot.

Pozor:

Bez montážních šroubů (jsou součástí dodávky držáků). Montážní klíč č. 279940 je nutno objednat zvlášť.

Upozornění:

D_1 = minimální Ø pro 1. zápich / D_2 = maximální Ø pro 1. zápich.

Technický popis

Minimální Ø 1. zápichu D_1	22 mm
Maximální Ø 1. zápichu D_2	35 mm
Maximální hloubka řezu t_{max}	18 mm
Způsob použití	levý
Systemový klíč	ano
Šířka zápichu w	4 mm

Druh produktu

Nožové držáky