

Garant**Držák destiček Medium-Plus pro čelní zapichování, levý, Rozsah Ø zápich D1 / D2: 42/60mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 274042 42/60 |
| GTIN | 4062406094256 |
| Třída artiklu | 21U |

Popis**Provedení:**

Pro břitové destičky č. 275021–275048. Označení veličiny $D_2 = 999$ odpovídá teoreticky nekonečnu.

Použití:

Ve spojení s upínacím držákem č. 274002.

Pozor:

Bez montážních šroubů (obsaženo v rozsahu dodávky nožových držáků). Montážní klíč č. 279940 1 je nutno objednat zvlášť.

Upozornění:

D_1 = minimální Ø pro 1. zápich / D_2 = maximální Ø pro 1. zápich.

V závislosti na stavu upnutí a materiálu snižte technologické hodnoty o 30 – 50 %.

Systémový klíč: ano

Šířka zápichu w : 4 mm

Maximální hloubka řezu t_{max} : 28 mm

Technický popis

| | |
|----------------------------------|-------|
| Minimální Ø 1. zápichu D_1 | 42 mm |
| Maximální hloubka řezu t_{max} | 28 mm |
| Maximální Ø 1. zápichu D_2 | 60 mm |
| Způsob použití | levý |

| | |
|-----------------|---------------|
| Systemový klíč | ano |
| Šířka zápichu w | 4 mm |
| Druh produktu | Nožové držáky |