

**Garant****Držák destiček Heavy-Duty pro čelní zapichování, levý, Rozsah Ø zápich D1 / D2: 170/250mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	274064 170/250
GTIN	4062406094379
Třída artiklu	21U

**Popis****Provedení:**

Pro břitové destičky č. 275021–275048.

**Použití:**

Ve spojení s nožovým držákem č. 274004 nebo alternativně s adaptérem č. 274003 a vhodným základním držákem pro upichovací hrot.

**Pozor:**

Bez montážních šroubů (jsou součástí dodávky držáků). Montážní klíč č. 279940 je nutno objednat zvlášť.

**Upozornění:**

$D_1$  = minimální Ø pro 1. zápich /  $D_2$  = maximální Ø pro 1. zápich.

Označení veličiny  $D_2 = 999$  odpovídá teoreticky nekonečnu.

**Technický popis**

Maximální Ø 1. zápichu $D_2$	250 mm
Minimální Ø 1. zápichu $D_1$	170 mm
Maximální hloubka řezu $t_{max}$	40 mm
Způsob použití	levý
Systemový klíč	ano
Šířka zápichu $w$	5 mm

Šířka zápichu w	6 mm
Druh produktu	Nožové držáky