



## Sada segmentových čelistí 3dílná, hliník, Pro typ sklíčidla: 250



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	313437 250
GTIN	2050001929563
Třída artiklu	33T

### Popis

**Provedení:**

Jemně frézovaná drážka a přesně broušené ozubení, černěné.

**Použití:**

Rozsáhlé upínání s malou deformací.

**Materiál:**

Hliník.

**Vhodné pro:**

Silová sklíčidla firmy Schunk, Röhmm a jiné výrobky.

**Zvláštní příslušenství:**

Drážkové kameny č. 313505 – 313605.

**Upozornění:**

- Pro přizpůsobení sklíčidla porovnejte prosím ozubení, šířku drážky (D) a vzdálenosti otvorů (a, b).
- Nástavbové čelisti z hliníku, na poptávku.

### Technický popis

Výška H	78 mm
Pro typ sklíčidla	250 mm
Vzdálenost otvoru b	28 mm
Délka L	87,5 mm
Šířka B	180 mm

Šířka drážky D	21 mm
Vzdálenost otvoru a	40 mm
Druh produktu	Čelisti pro silové upínací sklíčidlo