

**Sada segmentových čelistí 3dílná, ocel, Pro typ sklíčidla: 165****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	313435 165
GTIN	2050001929501
Třída artiklu	33T

Popis**Provedení:**

Jemně frézovaná drážka a **přesně broušené** ozubení, **černěné**.

Použití:

Rozsáhlé upínání s malou deformací.

Materiál:

Kvalitní výrobek z 16MnCr5.

Vhodné pro:

Silová sklíčidla firmy Schunk, Röhmm a jiné výrobky.

Zvláštní příslušenství:

Drážkové kameny č. 313505 – 313605.

Upozornění:

- **Pro přizpůsobení sklíčidla porovnejte prosím ozubení, šířku drážky (D) a vzdálenosti otvorů (a, b).**
- **Nástavbové čelisti z hliníku, na poptávku.**

Technický popis

Výška H	60 mm
Šířka drážky D	17 mm
Délka L	59,5 mm
Šířka B	120 mm
Vzdálenost otvoru b	22 mm

Pro typ sklíčidla	165 mm
Vzdálenost otvoru a	25 mm
Druh produktu	Čelisti pro silové upínací sklíčidlo