

**Garant****Držák destiček Medium-Plus pro čelní zapichování, pravý, Rozsah Ø zápich D1 / D2: 174/250mm****Údaje o objednávce**

|                |                |
|----------------|----------------|
| Artikové číslo | 274034 174/250 |
| GTIN           | 4062406094645  |
| Třída artiklu  | 21U            |

**Popis****Provedení:**

Pro břitové destičky č. 275021–275048. Označení veličiny  $D_2 = 999$  odpovídá teoreticky nekonečnu.

**Použití:**

Ve spojení s nožovým držákem č. 274002 nebo alternativně s adaptérem č. 274001 a vhodným základním držákem pro upichovací hrot.

**Pozor:**

Bez montážních šroubů (jsou součástí dodávky držáků). Montážní klíč č. 279940 je nutno objednat zvlášť.

**Upozornění:**

$D_1$  = minimální Ø pro 1. zápich /  $D_2$  = maximální Ø pro 1. zápich.

**Technický popis**

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Minimální Ø 1. zápichu $D_1$     | 174 mm |
| Maximální Ø 1. zápichu $D_2$     | 250 mm |
| Maximální hloubka řezu $t_{max}$ | 20 mm  |
| Způsob použití                   | pravý  |
| Systemový klíč                   | ano    |
| Šířka zápichu $w$                | 3 mm   |

Druh produktu

Nožové držáky