

**Garant****Držák destiček Medium-Plus pro čelní zapichování, pravý, Rozsah Ø zápich D1 / D2: 35/60mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	274050 35/60
GTIN	4062406094782
Třída artiklu	21U

**Popis****Provedení:**

Pro břitové destičky č. 275021–275048. Označení veličiny  $D_2 = 999$  odpovídá teoreticky nekonečnu.

**Použití:**

Ve spojení s nožovým držákem č. 274002 nebo alternativně s adaptérem č. 274001 a vhodným základním držákem pro upichovací hrot.

**Pozor:**

Bez montážních šroubů (jsou součástí dodávky držáků). Montážní klíč č. 279940 je nutno objednat zvlášť.

**Upozornění:**

$D_1$  = minimální Ø pro 1. zápich /  $D_2$  = maximální Ø pro 1. zápich.

**Technický popis**

Maximální hloubka řezu $t_{max}$	25 mm
Maximální Ø 1. zápichu $D_2$	60 mm
Minimální Ø 1. zápichu $D_1$	35 mm
Způsob použití	pravý
Systemový klíč	ano
Šířka zápichu $w$	5 mm

Šířka zápichu w	6 mm
Druh produktu	Nožové držáky