



Sada segmentových čelistí 3dílná, hliník, Pro typ sklíčidla: 315



Údaje o objednávce

Artikové číslo	313437 315
GTIN	2050001929570
Třída artiklu	33T

Popis

Provedení:

Jemně frézovaná drážka a přesně broušené ozubení, černěné.

Použití:

Rozsáhlé upínání s malou deformací.

Materiál:

Hliník.

Vhodné pro:

Silová sklíčidla firmy Schunk, Röhmm a jiné výrobky.

Zvláštní příslušenství:

Drážkové kameny č. 313505 – 313605.

Upozornění:

- Pro přizpůsobení sklíčidla porovnejte prosím ozubení, šířku drážky (D) a vzdálenosti otvorů (a, b).
- Nástavbové čelisti z hliníku, na poptávku.

Technický popis

Pro typ sklíčidla	315 mm
Šířka drážky D	21 mm
Výška H	78 mm
Délka L	117 mm
Vzdálenost otvoru a	70 mm

Vzdálenost otvoru b	28 mm
Šířka B	240 mm
Druh produktu	Čelisti pro silové upínací sklíčidlo