

Garant**Držák destiček Medium-Plus pro čelní zapichování, levý, Rozsah Ø zápich D1 / D2: 44/60mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	274036 44/60
GTIN	4062406094973
Třída artiklu	21U

Popis**Provedení:**

Pro břitové destičky č. 275021–275048. Označení veličiny $D_2 = 999$ odpovídá teoreticky nekonečnu.

Použití:

Ve spojení s upínacím držákem č. 274002.

Pozor:

Bez montážních šroubů (obsaženo v rozsahu dodávky nožových držáků). Montážní klíč č. 279940 1 je nutno objednat zvlášť.

Upozornění:

D_1 = minimální Ø pro 1. zápich / D_2 = maximální Ø pro 1. zápich.

V závislosti na stavu upnutí a materiálu snižte technologické hodnoty o 30 – 50 %.

Systémový klíč: ano

Šířka zápichu w : 3 mm

Maximální hloubka řezu t_{max} : 16 mm

Technický popis

Minimální Ø 1. zápichu D_1	44 mm
Maximální Ø 1. zápichu D_2	60 mm
Maximální hloubka řezu t_{max}	16 mm
Způsob použití	levý

Systemový klíč	ano
Šířka zápichu w	3 mm
Druh produktu	Nožové držáky