

Garant**Svinovací metr, Délka pásma: 3m****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	462070 3
GTIN	4062406095611
Třída artiklu	41H

Popis**Provedení:**

Vysoce kvalitní svinovací metr s krytem z polyamidu s laminátovou výztuží a automatickým navíjením. Pro perfektní úchop jsou kontaktní plochy a tlačítko brzdy potaženy **2složkovým** materiálem **Haptoprene**. Kluzná ložiska s teflonem zajišťují jemné klouzání a obzvláště lehký chod. **Inovativní tlumič** ze speciální gumy pohlcuje energii zpětného rázu a chrání tím zápěstní kloub. **Vložený hliníkový profil** na spodní straně pro zachování přesné a stabilní polohy. Speciální čirý lak účinně chrání pásmo před opotřebením. Úprava proti odleskům navíc zajišťuje dobrou viditelnost za všech světelných podmínek.

Technický popis

Délka pásma	3 m
Šířka pásma	13 mm
Výška korpusu	59 mm
Šířka korpusu	26 mm
Délka korpusu	62 mm
Norma	EG I

Kalibrování	G1
Druh produktu	pásmo

Služby

KalibrováníSvinovací metr Maximální délka 5 m	026240 5
---	----------