

**Rukavice 6240 // SKIN, Velikost rukavice: 8****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	094234 8
GTIN	4059904095687
Třída artiklu	09H

**Popis****Provedení:**

**6240 SKIN.** Přiléhavé rukavice s vysokým komfortem nošení a dobrou citlivostí díky pokročilé **18vláknové technologii pletení** se zvláště tenkou přízí. Vhodné také k obsluze dotykových displejů.

**Norma:**

EN 388; EN ISO 21420

**Upozornění:**

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

**Technický popis**

Využití v olejnatém prostředí	dobré
Velikost rukavice	8
Hmat	velmi dobré
Využití v mokřém prostředí	průměrné
Bez silikonu	ne

Bez DMF	ne
Přizpůsobení tvaru	velmi dobré
Tepelná ochrana	není k dispozici
Prodyšnost	velmi dobré
Materiál povlaku	PU
Druh rukavic	Víceúčelové rukavice
Ochranná kategorie	Kategorie II
Obsah	12
Vlastnost rukavice	Vhodné pro dotykový displej
EN 388	2111X
Materiál nosiče	Nylon
Povlak	PU
varianta povlaku	vnitřní plocha dlaní
Rozsah použití	Přesnost
Barva	černá / modrá
Hmotnost	8 g
Technologie pletení	18G
Použití	vícetázové
Druh produktu	Víceúčelové rukavice