

AEG

Jednostupňová ruční vrtačka, Typ: BE750R



Údaje o objednávce

Artikové číslo	075310 BE750R
GTIN	4002395245116
Třída artiklu	07A

Popis

Provedení:

Výkonná vrtačka AEG –

- s extrémně krátkou konstrukcí pro práci na zúžených místech.
- Robustní rychloupínací sklíčidlo pro rychlou výměnu nástrojů.
- Elektronika s regulací otáček.
- Ergonomický design a rukojeť Softgrip pro maximální komfort uživatele.

Výhoda:

Extrémně krátké provedení.

Rozsah dodávky:

Včetně 1,5 – 13 mm rychloupínacího sklíčidla, pracovní brašny, síťového kabelu 4 m.

Technický popis

Upínací rozsah sklíčidla	1,5 - 13 mm
Hmotnost	1,8 kg
Příkon	750 W
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli	13 mm

Pravý / levý chod	ano
Označení výrobce	BE750R
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva	30 mm
Upínač vrtacího sklíčidla	SSBF 1 – 13
Maximální vibrace dle EN	< 2,5 m/s ²
Rozsah otáček	0 - 3000 min ⁻¹
Zdroj energie	Síťový provoz
Vhodné pro materiál	ocel
Druh produktu	Vrtačka