

KERN**Jeřábová váha typ HFD, maximální rozsah vážení: 12000kg**

Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 479439 12000 |
| GTIN | 4045761202740 |
| Třída artiklu | 47D |

Popis

Provedení:

LED displej s podsvícením pro snadné čtení i z velkých vzdáleností. Funkce Data-Hold pro podržení zobrazené hodnoty.

Robustní jeřábová váha s vysokým rozlišením do 12 tun. Výška číslic 30 mm. Provozní doba akumulátoru cca 30 hodin.

Rozsah dodávky:

Včetně dálkového ovládání se 2 bateriemi č. 081561 vel. LR3. Váha včetně akumulátoru a síťového adaptéru.

Technický popis

| | |
|--------------------------|-------------|
| Celková délka | 573 mm |
| Výška korpusu | 129 mm |
| Počet obsažených baterií | 2 |
| Odečet | 1000 g |
| Provozní teplota | -10 - 40 °C |

| | |
|--|-----------------------|
| Kalibrování | Cena na poptávku |
| Hloubka korpusu | 145 mm |
| Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081561 LR3 |
| Mezní chyba maximální hodnoty | 0,2 % |
| Šířka korpusu | 194 mm |
| Hmotnost netto | 20 kg |
| Odečítání horního rozsahu vážení | 5000 g |
| Odečítání středního rozsahu vážení | 2000 g |
| Zdroj energie | Provoz s bateriemi |
| Druh produktu | Závěsná/jeřábová váha |

Příslušenství

Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR3

081561 LR3