

KERN**Jeřábová váha typ HFD, maximální rozsah vážení: 1500kg****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	479439 1500
GTIN	4045761202757
Třída artiklu	47D

Popis**Provedení:**

LED displej s podsvícením pro snadné čtení i z velkých vzdáleností. Funkce Data-Hold pro podržení zobrazené hodnoty.

Robustní jeřábová váha s vysokým rozlišením do 12 tun. Výška číslic 30 mm. Provozní doba akumulátoru cca 30 hodin.

Rozsah dodávky:

Včetně dálkového ovládání se 2 bateriemi č. 081561 vel. LR3. Váha včetně akumulátoru a síťového adaptéru.

Technický popis

Odečet	100 g
Mezní chyba maximální hodnoty	0,2 %
Počet obsažených baterií	2
Celková délka	421 mm
Provozní teplota	-10 - 40 °C

Výška korpusu	129 mm
Šířka korpusu	194 mm
Kalibrování	Cena na poptávku
Hmotnost netto	8,2 kg
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081561 LR3
Hloubka korpusu	145 mm
Odečítání horního rozsahu vážení	500 g
Odečítání středního rozsahu vážení	200 g
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Druh produktu	Závěsná/jeřábová váha

Příslušenství

Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR3

081561 LR3