



Elektrikářský šroubovák Slim pro kombinované šrouby, Classic plně izolovaný, Velikost profilu: 1



Údaje o objednávce

Artikové číslo	668392 1
GTIN	7610733278435
Třída artiklu	63E

Popis

Provedení:

Rukojeť a čepel **plně izolované do 1000 V dle DIN EN 60900 / VDE 0682-201**. Každý šroubovák je jednotlivě kontrolován ve vodní lázni na průraz napětí.

Štíhlá rukojeť s elastomerovým opláštěním šetrným k pokožce a jádrem ze zvlášť houževnatého a nárazuvzdorného polypropylenu. Díky zvláštní struktuře povrchu rukojeť neklouže, i když jsou ruce mokré nebo od oleje.

Čepel ze speciální slitiny PB Swiss Tools s nejvyšší možnou tvrdostí při zvláštní houževnatosti.

Zmenšený Ø čepele s integrovanou ochrannou izolací pro hluboko uložené prvky šroubů a pružin (Ø čepele = Ø izolace v přední části čepele).

Použití:

Pro práce pod napětím do 1000 V.

Hrot šroubováku s kombinovaným profilem dokonale padne do **kombinovaných šroubů (kombinace Pozidriv/drážka)**, které se používají hlavně u elektroinstalačních součástí.

Technický popis

Profil Pozidriv – drážka	1 – 0,7×4,5
Celková délka	175 mm
Velikost profilu	1
Délka čepele	80 mm
Řada	Classic VDE
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201

Unášecí profil	Šroubovák s kombinovaným profilem Pozidriv / drážka
Druh produktu	Šroubováky