

Garant

Výsuvné police pro regál, Užitná hloubka 1 350 mm, Délka výsuvu police: 100%

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	993101 100
GTIN	4062406097493
Třída artiklu	91W

Popis**Provedení:**

Výsuvná police **s 3-stranně zvýšeným okrajem** (výška 35 mm) a praktickým **posuvným madlem**. Možnost vestavby v rastru 50 mm. Výsuvnou polici lze instalovat i za křídlové dveře. **Blokování jednotlivého výsuvu** zajištěním výsuvné police do vodící kolejničky. **Kromě toho boční aretace** pomocí čepu ve vodící kolejničce. Aretace v zasunutém stavu. Uvolnění aretace zatažením za rukojeť pod posuvnou rukojeť (obsluha jednou rukou). V kompletně vysunutém stavu bude provedena aretace výsuvné police vodící kolejničky (dvojitá aretace). Jeřáb lze naložit ve vysunutém stavu, protože je výsuvná police zablokovaná. **Nosnost 1000 kg** při rovnoměrně rozložené zátěži. Výsuvné police jsou dodávány s etiketami označujícími nosnost.

Lakování:

Antracitově šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak**.

Upozornění:

Odkládací deska z bukového Multiplexu č. 993170 může být vložena do výsuvné police.

Technický popis

Výsuvná police nosnost	1000 kg
Výsuvná police výška vestavby	300 mm
Délka výsuvu police	100 %

Oblast použití	Regál na těžké zboží
Tloušťka materiálu	1,5 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	1000 kg
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	Užitná hloubka 1 350 mm
Výška	300 mm
Šířka	920 mm
Hloubka	1300 mm
Užitná výška	35 mm
Užitná šířka	830 mm
Užitná hloubka	1200 mm
Pro regálové pole užitné hloubky	920 mm
Druh produktu	Výsuvná police