

Garant

Výsuvné police pro regál, Užitná hloubka 1 350 mm, Délka výsuvu police: 70%

**Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 993101 70 |
| GTIN | 4062406097486 |
| Třída artiklu | 91W |

Popis**Provedení:**

Výsuvná police s **3-stranně zvýšeným okrajem** (výška 35 mm) a praktickým **posuvným madlem**. Možnost vestavby v rastru 50 mm. Výsuvnou polici lze instalovat i za křídlové dveře. **Blokování jednotlivého výsuvu** zajištěním výsuvné police do vodící kolejničky. **Kromě toho boční aretace** pomocí čepu ve vodící kolejničce. Aretace v zasunutém stavu. Uvolnění aretace zatažením za rukojeť pod posuvnou rukojeť (obsluha jednou rukou). V kompletně vysunutém stavu bude provedena aretace výsuvné police vodící kolejničky (dvojitá aretace). Jeřáb lze naložit ve vysunutém stavu, protože je výsuvná police zablokována. **Nosnost 1000 kg** při rovnoměrně rozložené zátěži. Výsuvné police jsou dodávány s etiketami označujícími nosnost.

Lakování:

Antracitově šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak**.

Upozornění:

Odkládací deska z bukového Multiplexu č. 993170 může být vložena do výsuvné police.

Technický popis

| | |
|-------------------------------|---------|
| Výsuvná police nosnost | 1000 kg |
| Výsuvná police výška vestavby | 300 mm |
| Délka výsuvu police | 70 % |

| | |
|----------------------------------|--|
| Oblast použití | Regál na těžké zboží |
| Tloušťka materiálu | 1,5 mm |
| Nosnost zásuvek / výsuvných den | 1000 kg |
| Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Atribut názvu produktu | Užitná hloubka 1 350 mm |
| Výška | 300 mm |
| Šířka | 920 mm |
| Hloubka | 1300 mm |
| Užitná výška | 35 mm |
| Užitná šířka | 830 mm |
| Užitná hloubka | 1200 mm |
| Pro regálové pole užitné hloubky | 920 mm |
| Druh produktu | Výsuvná police |