

**3M****Lešticí houba se suchým zipem, měkká, Ø kotouče: 127mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	567728 127
GTIN	5010027407503
Třída artiklu	53M

## Popis

### Provedení:

Plstěné kotouče pro **leštění předbroušených povrchů** v kombinaci s lešticími pastami č. 555740 a 552420 UNI. Potištěná strana se používá pro upínání na opěrný talíř.

**Měkká a pružná** (Buffing Pad čená/bílá).

### Použití:

Vhodné pro leštění laků a kovů.

## Technický popis

Ø kotouče	127 mm
Stupeň tvrdosti	měkká
Pohonný agregát	Úhlová bruska
Maximální obvodová rychlost	40 m/s
Doporučené otáčky	1500 - 1700 min <sup>-1</sup>
Druh produktu	Lešticí kotouč

