

**Drážkový kámen zušlechtěný, Šířka drážky D: 17mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	313505 17
GTIN	2050001929662
Třída artiklu	33T

Popis**Provedení:**

Přesně broušené a zušlechtěné.

Vhodné pro:

Všechna **běžná silová sklíčidla firem** Schunk, Forkardt, Röhms a SMW (se špičatým ozubením).

Vhodné pro:

Forkardt: NH 160-200, NHF 160-200

Schunk: TH/THF 165-210, HSL 165-210

SMW: HFKS 160-200, HFK 160-200

Rozsah dodávky:

Včetně šroubů s válcovými hlavami DIN 912 – 12.9!

Upozornění:

Další drážkové kameny k dodání od výrobce.

Technický popis

Výška H	23 mm
Šířka drážky D	17 mm

Maximální utahovací moment	70 Nm
Závit G	M12
Výška stupně h	9 mm
Druh produktu	Vodicí vložka