



Drážkový kámen zušlechtěný, Šířka drážky D: 21mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	313555 21
GTIN	2050001940537
Třída artiklu	33T

Popis

Provedení:

Přesně broušené a zušlechtěné.

Vhodné pro:

Všechna **běžná silová sklíčidla firem** Schunk, Forkardt, Röhms a SMW (se špičatým ozubením).

Vhodné pro:

Forkardt: NH 250-315, NHF 250-315

Schunk: TH/THF 250-315, HSL 250-315

SMW: HFKS 250-315, HFK 250-315

Rozsah dodávky:

Včetně šroubů s válcovými hlavami DIN 912 – 12.9!

Upozornění:

Další drážkové kameny k dodání od výrobce.

Technický popis

Výška H	27 mm
Maximální utahovací moment	150 Nm

Šířka drážky D	21 mm
Závit G	M16
Výška stupně h	11,5 mm
Druh produktu	Vodicí vložka