

**Drážkový kámen zušlechtěný, Šířka drážky D: 25,5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	313605 25,5
GTIN	2050001929679
Třída artiklu	33T

Popis**Provedení:**

Přesně broušené a zušlechtěné.

Vhodné pro:

Všechna **běžná silová sklíčidla firem** Schunk, Forkardt, Röhms a SMW (se špičatým ozubením).

Vhodné pro:

Forkardt: NH 400-500, NHF 400-500

Schunk: TH/THF 380-500, HSL 400

SMW: HFKS 400, HFK 400-500

Rozsah dodávky:

Včetně šroubů s válcovými hlavami DIN 912 – 12.9!

Upozornění:

Další drážkové kameny k dodání od výrobce.

Technický popis

Maximální utahovací moment	220 Nm
Výška H	29 mm

Šířka drážky D	25,5 mm
Závit G	M20
Výška stupně h	11 mm
Druh produktu	Vodicí vložka