

Garant

Regál na plechové tabule, Typ: 5



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 992101 5 |
| GTIN | 4062406095802 |
| Třída artiklu | 91W |

Popis

POZNÁMKA: Možnost volby barvy

Provedení:

Základní rám 1560×600 mm s pozinkovanou deskou. Pozinkovaný nosný váleček s lehkým chodem (Ø 60 mm) pro snadné ukládání a vyskladňování. Zásuvný třmen 400 mm a 800 mm vysoký ze 4-hranné trubky 30×30 mm. S pojistkou proti prostrčení z ploché oceli, výška 30 mm.

Použití:

Pro svislé skladování plechových tabulí, dřevěných, plastových desek, atd.

Lakování:

Základní rám světle šedá RAL 7035, zásuvný třmen antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Výška: 880 mm

Šířka: 1560 mm

Hloubka: 600 mm

počet přihrádek: 5

Přihrádka užitečná hloubka: 65,6 mm

Počet výšek třmenů 400 mm: 3

Technický popis

| | |
|---------------------------|---------|
| Šířka třmenu | 1485 mm |
| Počet výšek třmenů 800 mm | 3 |
| Výška | 880 mm |
| Šířka | 1560 mm |
| Nosnost jedné přihrádky | 200 kg |
| Počet výšek třmenů 400 mm | 3 |
| Ø nosného válečku | 60 mm |
| Přihrádka užitná hloubka | 65,6 mm |
| Hloubka | 600 mm |
| počet přihrádek | 5 |