

**Garant****Zapichovací destička neutrální, HB9035, Šířka zápichu w: 3mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	275000 3
GTIN	4062406098315
Třída artiklu	21H

**Popis****Provedení:**

S broušenými boky.

**Použití:**

Pro malé zapichovací  $\varnothing$  ve spojení s držákem destiček č. 274010–274026.

**Vhodné pro:**

Držák destiček č. 274010 – 274026. Vyrťávací tyče č. 274170 – 274171.

**Technický popis**

Šířka zápichu w	3 mm
Posuv f v oceli $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,08 mm/ot,
Rohový rádius	0,2 mm
Povlak	TiCN
Řezný materiál	TK
Podmínky řezu	kontinuální
Typ	HB9035
Počet výměn/řezání	1

Profil vyměnitelné břitové destičky	neutrální
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	140 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	120 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	100 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	80 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	50 m/min	P
GG(G)	omezené použití	80 m/min	K
kontinuální	vhodný		
nepravidelný	vhodný		
přerušovaný	vhodný		
mokrý max.	vhodný		