

Garant**CPHX 060210 ER, HB7705, Typ: HART**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	212558 HART
GTIN	4062406099176
Třída artiklu	21A

Popis

Provedení:

- Vyměnitelné destičky s vylepšenou geometrií Wiper pro účinnější proces zpracování při výrobě matic a forem.
- Je možná extrémní úspora času díky velkému přeskoku řádků a velkému posuvu zubů.
- Vyměnitelné frézovací destičky s radiální a axiální geometrií Wiper.

Obvodová házivost $\pm 0,020$ mm.

Doporučení:

U čistě rovinného frézování snížení V_c o 30 %.

Upozornění:

Směrné hodnoty pro a_e 0,2 mm.

L_{wa} představuje axiální délku Wiperu.

L_{wr} představuje radiální délku Wiperu.

Posuv f_z v oceli < 65 HRC: 0,15 mm

Tloušťka destiček S: 2.38 mm

Technický popis

Typ	HART
Rohový rádius	1 mm

Tloušťka destiček S	2.38 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CPHX 060210 ER
Typ	HB7705
Řezný materiál	TK
Délka Wiper axiální	0,5 mm
Délka Wiper radiální	0,8 mm
Poloměr břitu R ₁	1 mm
Posuv f _z v oceli < 65 HRC	0,15 mm
Počet výměn/řezání	2
Povlak	TiC
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování