

**Garant****Držák na obrábění drážek pro zařízení na obrábění drážek stopka EWS + Benz, Od šířky drážky m: 4mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	290351 4
GTIN	4062406099503
Třída artiklu	29K

**Popis****Pozor:**

Min. Ø předvrtání použijte vždy podle šířky drážky (např. pro šířku drážky 14 mm = min. Ø předvrtání 38,22 mm.)

**Upozornění:**

- **Jednotlivé velikosti držáků jsou vhodné pro různé šířky drážek. V těchto případech vždy podle možnosti používejte pro maximální stabilitu optimální kombinaci držáku a řezné vložky (identická velikost).**
- **U soustruhů bez osy Y používejte pro přesné nastavení souřadnice Y excentrické pouzdro č. 290391 – 290393.**
- **U obráběcích center používejte pro kontrolu orientace vřetena vyrovnávací přípravek č. 290397 a číselníkový úchylkoměr.**

**Technický popis**

Šroub	290399 1
Ø minimálního předvrtání $D_{min}$	10,71 mm
Ø minimálního předvrtání $D_{min}$	10,91 mm
Užitná délka $L_1$	37 mm
Ø stopky	16 mm
Středové přesazení $L_3$	5,35 mm

Vhodné pro šířku drážky m	4; 5 mm
Ø držáku destiček D <sub>1</sub>	10 mm
Vnitřní chlazení	ne
Délka stopky L <sub>s</sub>	30 mm
Stopka	EWS + Benz
Druh produktu	Drážkový nástroj a nástroj pro obrázení profilu