

**Garant****Držák na obrábění drážek krátký Ø DS 16 mm, Od šířky drážky m: 3mm**

## Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 290357 3      |
| GTIN           | 4062406099275 |
| Třída artiklu  | 29K           |

## Popis

**Pozor:**

Min. Ø předvrtání použijte vždy podle šířky drážky (např. pro šířku drážky 14 mm = min. Ø předvrtání 38,22 mm.)

**Upozornění:**

- **Jednotlivé velikosti držáků jsou vhodné pro různé šířky drážek. V těchto případech vždy podle možnosti používejte pro maximální stabilitu optimální kombinaci držáku a rezné vložky (identická velikost).**
- **U soustruhů bez osy Y používejte pro přesné nastavení souřadnice Y excentrické pouzdro č. 290391 – 290393.**
- **U obráběcích center používejte pro kontrolu orientace vřetena vyrovnávací přípravek č. 290397 a číselníkový úchylkoměr.**

## Technický popis

|   |          |
|---|----------|
| Šroub                                     | 290399 1 |
| Vhodné pro šířku drážky m                 | 3 mm     |
| Užitná délka L <sub>1</sub>               | 21 mm    |
| Ø stopky                                  | 16 mm    |
| Ø minimálního předvrtání D <sub>min</sub> | 8,36 mm  |
| Středové přesazení L <sub>3</sub>         | 4,2 mm   |
| Ø držáku destiček D <sub>1</sub>          | 7,8 mm   |
| Vnitřní chlazení                          | ano      |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Délka stopky L <sub>s</sub> | 40 mm  |
| Stopka                      | kombinovaná stopka                                 |
| Druh produktu               | Drážkový nástroj a nástroj<br>pro obrázení profilu |