

SWISS TOOLS

**Soustružnický držák neutrální, PSC, Ø stopky / velikost destičky – rozměr A:
6316-130HPmm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	320365 6316-130HP
GTIN	2050001772855
Třída artiklu	36D

Popis**Upozornění:**

Vhodnou **HP trysku** č. 320001 objednávejte samostatně! Náhradní díly č. 320610 – 320626 naleznete v seznamu náhradních dílů.

Upínací čepy PSC na poptávku.

Technický popis

Velikost destiček	16
Délka vyložení rozměr A	130 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CN.. 1606..
Náhradní díl	P02
Ø stopky	63 mm
Upnutí	PSC
Způsob použití	neutrální
Norma pro upínání	ISO 26623-1
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Mezipoloha č. 1 Typ P04	320610 P04
Lomená páka č. 4 Typ P05	320612 P05
Kroužek trysky č. 5 Typ D07	320613 D07
Pružný jisticí kolík č. 7 Typ P04	320618 P04
Vysoce výkonná chladicí tryska (HP) Typ 63	320001 63
Mezipoloha č. 1 Typ P05	320610 P05
Mezipoloha č. 1 Typ P01	320610 P01
Pružný jisticí kolík č. 7 Typ P02	320618 P02
Upínací šroub č. 3 Typ P05	320611 P05
Upínací šroub č. 3 Typ P02	320611 P02
Mezipoloha č. 1 Typ P02	320610 P02
Upínací šroub č. 3 Typ P06	320611 P06
Lomená páka č. 4 Typ P02	320612 P02
Mezipoloha č. 1 Typ P06	320610 P06
Upínací šroub č. 3 Typ P01	320611 P01
Upínka č. 6 Typ D07	320614 D07
Pružný jisticí kolík č. 7 Typ P06	320618 P06
Pružný jisticí kolík č. 7 Typ P01	320618 P01
Lomená páka č. 4 Typ P06	320612 P06
Lomená páka č. 4 Typ P04	320612 P04
Pružný jisticí kolík č. 7 Typ P05	320618 P05
Upínací šroub č. 3 Typ D07	320611 D07
Lomená páka č. 4 Typ P01	320612 P01