



## Nastavitelná výkyvná dosedací plocha rovná, vnější závit, Závit M: M16



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	370065 M16
GTIN	2050001961938
Třída artiklu	37K

### Popis

#### Provedení:

Kulička z oceli pro kuličková ložiska.

- **Těleso z oceli k zušlechtění a fosfátované.**
- **Kulička zajištěna proti protáčení.**

#### Použití:

Slouží jako doraz, dosedací plocha a tlačný prvek při konstrukci přípravků.

#### Upozornění:

Lze kombinovat s výkyvným upínačem č. 370085 – 370086 nebo upínacími háky č. 370073 a 370074.

### Technický popis

Délka 1	20,7 mm
VnějšíØ D <sub>1</sub>	10,5 mm
Závit M	M16
Délka límce L <sub>2</sub>	40 mm
Maximální zatížitelnost (statická)	25 kN
Rozměr klíče OK	24 mm
Druh produktu	Vykyvna dosedací plocha

