



## Nastavitelná výkyvná dosedací plocha rovná, vnější závit, Závit M: M20



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	370065 M20
GTIN	2050001961945
Třída artiklu	37K

### Popis

#### Provedení:

Kulička z oceli pro kuličková ložiska.

- **Těleso z oceli k zušlechtění a fosfátované.**
- **Kulička zajištěna proti protáčení.**

#### Použití:

Slouží jako doraz, dosedací plocha a tlačný prvek při konstrukci přípravků.

#### Upozornění:

Lze kombinovat s výkyvným upínačem č. 370085 – 370086 nebo upínacími háky č. 370073 a 370074.

### Technický popis

Délka 1	27,3 mm
VnějšíØ D <sub>1</sub>	20 mm
Závit M	M20
Délka límce L <sub>2</sub>	50 mm
Maximální zatížitelnost (statická)	90 kN
Rozměr klíče OK	30 mm
Druh produktu	Vykyvna dosedací plocha

