

Vyvrtačací hlava, pravý, Systém / velikost destičky: DM/16S**Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	260916 DM/16S
GTIN	4251414902718
Třída artiklu	29D

Popis**Provedení:**

Vyměnitelné vyvrtačací hlavy pro **základní korpusy se sníženými vibracemi**. Úzké provedení.

Použití:

Účinek se sníženými vibracemi až do maximálního vyložení **14xD**.

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjäähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

Systém: DM

ISO kód rezná hlava: STUCR/L 16

Vhodná vyměnitelná břitová destička: TC ..16T3..

Vhodný základní držák: 264910 – 264922

Ø minimálního předvrtání D_{min} : 22 mm

Středové přesazení: 22 mm

Celková délka: 32 mm

Technický popis

Celková délka	32 mm
---------------	-------

Velikost destiček	165 mm
Vhodný základní držák	264910 – 264922
Vhodná vyměnitelná břitová destička	TC ..16T3..
Série	Vyvrťovací hlava
Ø minimálního předvrtání D_{min}	22 mm
Středové přesazení	22 mm
Kód ISO-vyměnitelná řezná hlava	STUCR/L 16
System	DM
Šroub pro vyměnitelné destičky	269023 3
Stopka Ø	40 mm
Způsob použití	pravý
vnitřní chlazení	ano
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Použití	Podélné soustružení, vnitřní

Příslušenství

Upínací šroub	269432
Upínací šroub	269433
Čepel pro Torx®, stopka E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659906 500