

Garant

Upínací trn typ ADB s čelními chladícími tryskami, BT 40 A = 100, Ø upnutí D1: 20mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	302606 20
GTIN	4062406100131
Třída artiklu	31A

Popis

Provedení:

Všechny stopky natvrdo přesoustružené (klidný chod). Kvalita vyvážení G2,5 / 25000 min⁻¹. **S uzavíratelnými čelními chladícími tryskami.**

Použití:

K upínání nástrojů s boční unášecí plochou dle DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

Zvláštní příslušenství:

Tažné čepy (TČ) č. 308760 – 308802, upínací klíče pro TČ č. 308820 – 308835.

Technický popis

Délka vyložení rozměr A	100 mm
Vnější Ø D	52 mm
Ø upnutí D ₁	20 mm
Náhradní upínací šroub č. 309900	20
Upnutí	BT 40 A = 100
Norma	DIN 6359
Norma pro upínání	ISO 7388-2
Norma pro upínání	JIS B6339
Tvar	ADB

Technický list

Obvodová házivost	$\leq 3 \mu\text{m}$
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Upínací trn

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/302606-20>