

Garant

Kleštinový upínací trn ER typ ADB, BT 40 A = 100, Pro velikost upínací kleštiny ER: 32

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	302765 32
GTIN	4062406100254
Třída artiklu	31A

Popis**Provedení:**

Vnější a vnitřní kužel broušený.

- **Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!). Kvalita vyvažování G2,5 / 25000 min⁻¹.**
- **Upínací matice jemně vyvážená (G2,5/25000 min⁻¹).**
- **Optimální vlastnosti z hlediska odolnosti proti opotřebení resp. přenosu točivého momentu díky povlakované přesné upínací matici.**

Použití:

K upínání nástrojů s válcovou stopkou v kleštinách dle **DIN 6499 typ A a B.**

Rozsah dodávky:

Včetně upínací matice ER.

Zvláštní příslušenství:

Tažné čepy (TČ) č. 308760 – 308802, upínací klíče pro TČ č. 308820 – 308835.

Upínací kleštiny ER č. 308881 – 309434, upínací klíče ER č. 309680– 309745 resp. č. 613300.

Upozornění:

Vhodná upínací matice č. 309580 resp. 309610.

Technický popis

Vnější Ø D	50 mm
Délka vyložení rozměr A	100 mm

Rozsah upínání	2 - 20 mm
ER upínací klíč	32
Náhradní upínací matice ER	32
Upínací $\varnothing D_1$	2-20 mm
Upnutí	BT 40 A = 100
Norma pro upínání	JIS B6339
Norma pro upínání	JIS B6339
Tvar	ADB
Obvodová házivost	$\leq 3 \mu\text{m}$
Strategie obrábění	HSC
Druh produktu	Kleštinový upínač