

Garant**Kombinovaný upínací trn pro frézy typ ADB, BT 50 A = 100, Ø trnu d1: 16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	302955 16
GTIN	4062406100513
Třída artiklu	31A

Popis**Provedení:**

Kuželová stopka, upínací čep a dosedací plocha na nákržku broušené.

Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod). Kvalita vyvažování G2,5 / 25000 min⁻¹. Tvar ADB.

Použití:

S lícovaným perem pro frézy s podélnou drážkou, např. DIN 841.

S unášecím kroužkem pro frézy s příčnou drážkou DIN 1880 a frézovací hlavy DIN 1830.

Rozsah dodávky:

Včetně lícovaného pera, unášecího kroužku a šroubu pro utažení frézy.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308760 – 308802. Speciální klíč č. 309840.

Upozornění:

Vnitřní chlazení je možné pouze s vhodným upínacím šroubem č. 309861.

Technický popis

Vhodný speciální klíč č. 309840	16
Náhradní unášecí kroužek č. 309870	16
Délka vyložení rozměr A	100 mm
Ø trnu d ₁	16 mm
Vnější Ø D	32 mm
Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861	16

Upínací Ø D ₁	16 mm
Upnutí	BT 50 A = 100
Norma	DIN 6358
Norma pro upínání	JIS B6339
Norma pro upínání	ISO 7388-2
Tvar	ADB
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 5 µm
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Upínací trn pro frézy