


Garant**Upichovací destička levá 10°, HU7310, Šířka zápichu w: 2,5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273680 2,5
GTIN	4045197719119
Třída artiklu	21L

Technický popis

Tolerance šířky zápichu w	± 0,03 mm
Šířka zápichu w	2,5 mm
Posuv f	0,06 - 0,17 mm/ot,
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
Povlak	bez povlaku
Hlavní způsob použití	N
Vedlejší použití	Ti
Podmínky řezu	kontinuální
Typ	HU7310
Rohový rádius R	0,05 mm
Počet výměn/řezání	2
Profil vyměnitelné břitové destičky	levý

Druh produktu

Vyměnitelná břitová destička
pro soustružení zápichů**Údaje o uživateli**

	Použití	V_c	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	350 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	350 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	280 m/min	N
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	50 m/min	S
kontinuální	vhodný		
nepravidelný	omezené použití		
mokrý max.	vhodný		