

Mitutoyo

Digitální-analogový úchylkoměr Rozlišení 0,001 mm, Rozsah měření: 50mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	434621 50
GTIN	4946368121222
Třída artiklu	44A

Popis

Provedení:

Digitální a zároveň analogový displej s velkou plochou zobrazení. Jednorázové nastavení nulové polohy, která je pevně zadána. Rychlost posuvu neovlivňuje výsledek měření. **Síťové napájení je vhodné pro trvalá měření.** Stabilní plášť, přesné uložení dotykového snímače.

Text upoutávky:

Datový výstup

Nulování

v libovolné poloze nebo absolutní měřítko.

Preset

Přepínání 0,01 / 0,001 mm.

Přípojka

pro síťovou zástrčku.

Změna směru počítání

Při překročení tolerance **se barva zobrazení změní** ze zelené na červenou.

Zap / vyp

Vícenásobné přepínání

přidržená hodnota max nebo min a rozdíl.

Volba rozsahu měření

nulový bod, analogové zobrazení.

Funkce:

- **Změna zbarvení při překročení tolerance.**
- **Nejnižší hodnota.**
- **Velká paměť pro hodnoty (odpadá vyhledávání úvratě).**
- **Ukazatel nulového bodu např. pro měření tolerancí.**
- **Přepínání směru měření.**

Rozsah dodávky:

Včetně síťové šňůry č. 497660 a napáječe 220 V / 9 V / 500 mA.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498430, speciální dotyk č. 434900; 434910; 434915.

Zajištění hodnot měření: Jednorázové nastavení nulového bodu

Kalibrování: C1

Volitelný odečet: 0,01 / 0,001 mm

Mezní chyba: 0,006 mm

Měřicí síla: $\leq 2,3$ N

Upínací stopka \varnothing h6: 8 mm

Technický popis

Kalibrování	C1
Upínací stopka \varnothing h6	8 mm
Měřicí síla	$\leq 2,3$ N
Rozsah měření	50 mm
Mezní chyba	0,006 mm
Volitelný odečet	0,01 / 0,001 mm
Zdroj energie	síťový provoz
Norma	Výrobní norma
Rozhraní	Rozhraní USB
Rozhraní	Rozhraní Digimatic
Zajištění hodnot měření	Jednorázové nastavení nulového bodu
Měřicí technika	digitální
Druh produktu	Uchylkomer

Služby

013210 50

Kalibrování Úchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 50 mm	
Popisování laserem Typ	018940
Kalibrace DAkKS Úchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 100 mm	013250 100
Kalibrace DAkKS Úchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 100 mm	023010 100
Kalibrování Úchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 50 mm	023000 50

Příslušenství

Připojovací kabel Typ USB2	498430 USB2
Připojovací kabel Typ D2	498430 D2
Připojovací kabel Typ D1	498430 D1
Síťový adaptér	497660