

Garant

**Upichovací planžeta HSS, neutrální, Výška planžety h₅ / šířka zápichu w:
19/2,2mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273560 19/2,2
GTIN	4045197719188
Třída artiklu	21U

Popis**Vhodné pro:**

Držák č. 273984 – 273994 nebo č. 319132; 319133 (držák VDI).

Pozor:

Montážní klíč č. 279940 je nutno objednat zvlášť.

Technický popis

Šířka zápichu w	2,2 mm
Výška planžety h ₅	19 mm
Pro maximální Ø obrobku	40 mm
Maximální hloubka zápichu t _{max}	21 mm
Celková délka L	86 mm
Řezný materiál	HSS
Způsob použití	neutrální
Vnitřní chlazení	ne
Možnost axiálního upichování	ne
Druh produktu	Upichovací planžeta

