

**Garant****Vyměnitelná frézovací destička Ø 16 mm tupá kónická, Typ: ALU****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	212772 ALU
GTIN	4062406103156
Třída artiklu	21A

**Popis****Provedení:****Detailní směrné hodnoty naleznete v příručce obrábění GARANT č. 110020.****· Přesnost rádiusu, obvodové házivosti a výměny:  $\pm 0,015$  mm.**Posuv  $f_z$  v hliníku tvořícím krátké třísky: 0,16 mm

Typ: HU7810

**Technický popis**

Typ	ALU
Typ	HU7810
Rohový rádius	1 mm
Řezný materiál	TK
Poloměr Wiper axiální	35 mm
Poloměr Wiper radiální	70 mm
Poloměr břitu $R_1$	1 mm
Délka břitu $L_c$	8 mm

Posuv $f_z$ v hliníku tvořícím krátké třísky	0,16 mm
Počet výměn/řezání	1
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování