

Garant**Synchronní hlava nástroje pro ER32, Stopka závitníku Ø d2: 8mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 338186 8 |
| GTIN | 4062406103651 |
| Třída artiklu | 31P |

Popis**Provedení:**

- Řezání vnitřních závitů, popř. tváření závitů na strojích se synchronním vřetenem.
- Minimální vyrovnání délky: +0,5mm / -0,2 mm.
- Kompenzace chyb synchronizace, tudíž lepší kvalita závitu a podstatné zvýšení doby trvanlivosti.
- Pro upínací kleštiny a poháněné nástroje dle ISO 15488 (DIN 6499).
- Vhodný pro levé a pravé závit.

Provedení reklamní text:

- Vyrovnání min. délky: +0,5mm / -0,2 mm.
- Kompenzace synchronizačních chyb, díky tomu lepší kvalita závitu a výrazné zvýšení životnosti.

Vhodné pro:

Synchronní upnutí ER č. 338180.

Technický popis

| | |
|---|-------------------------|
| Stopka 4hran | 6,2 mm |
| Délka vyložení L ₁ | 37 mm |
| Pro stopku závitového vrtáku Ø d ₂ DIN 374/376 | M11 |
| Pro stopku závitového vrtáku Ø d ₂ DIN 371 | M8 |
| Ø D ₂ | 25 mm |
| Vnitřní chlazení | ano, při max. 50 barech |

Druh produktu

Adaptér pro závitové vrtání