

**KÄRCHER****Vysokotlaký čistič bez topení, Označení výrobce: HD511P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	078571 HD511P
GTIN	4054278144863
Třída artiklu	07C

**Popis****Provedení:**

Mobilní vysokotlaký čistič s motorem na střídavý proud. Přístroj s **tlakovým rozvodem**, protizkrutovým systémem, pod tlakem otáčivou uloženou vysokotlakou hadicí a otáčivou tryskou INOX. Robustní 3-pístové axiální čerpadlo s mosaznou válcovou hlavou. Přívod vody z mosazi. Maximální teplota přítoku vody 60 °C.

Vysokotlaká pistole **EASY!Force** využívá reaktivní síly vysokotlakého proudu, a tím uživateli redukuje přídržnou sílu. Přináší zcela nový komfort práce bez pocitu únavy. Vylepšený celokeramický ventil. Integrovaný spojovací systém EASY!Lock. Umožňuje rychlé a jednoduché připojení příslušenství (např. trysky, ocelové trubky) pomocí jednotných přípojek.

**Rozsah dodávky:**

Včetně 10 m vysokotlaké hadice, ocelové trubky INOX 850 mm s jednoduchou tryskou.

**Technický popis**

Hmotnost	20,5 kg
Příkon	2200 W
Označení výrobce	HD 5/11 P *EU

Provozní tlak	110 bar
Dopravované množství	490 l/h
Síťová pojistka	10 A
Zdroj energie	Síťový provoz
Druh produktu	Vysokotlaký čistič