

SWISS TOOLS

**Stopka vyvrtávací hlavy s tlumením vibrací, PSC, Ø stopky / Ø D – rozměr A:
63/25-150 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	320408 63/25-150
GTIN	2050001772633
Třída artiklu	36D

Popis**Provedení:**

- Pro efektivní soustružení.
- Pro soustružení doleva a doprava.

Použití:

K upínání vyměnitelných hlav.

Upozornění:

Vhodné výměnné hlavy viz č. 264826 – 264827.

Vnitřní chlazení: ano

Technický popis

Délka vyložení rozměr A	150 mm
Ø stopky	63 mm
Ø D	25 mm
Upnutí	PSC
Norma pro upínání	ISO 26623-1
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Základní korpus vyvrtávací tyče

