

Garant**Držák na vrtáky do plného, HSK-A 100, Pro Ø stopky D1: 32mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	307007 32
GTIN	4062406105297
Třída artiklu	31A

Popis**Provedení:**

Poloha závitového kolíku vůči kuželovému zahloubení ve vrtáku je posunuta o 0,4 mm. **Při utahování je nákrůžek stopky vrtáku přitlačován na dosedací plochu. Navíc je průměr dosedací plochy oproti běžným nástrojovým upínačům zvětšený.**

Použití:

Pro upínání všech vrtáků do plného materiálu, normovaných podle DIN 6595, část 1.

Vhodné pro:

Všechny vrtáky do plného s válcovou stopkou dle DIN 6595, část 1.

Zvláštní příslušenství:

Trubička pro chlazení č. 309880, nástrčný klíč č. 309890, náhradní šrouby č. 309907 a 309908.

Technický popis

Vnější Ø D	52 mm
Pro Ø stopky D ₁	32 mm
Délka vyložení rozměr A	100 mm
Upnutí	HSK-A 100
Norma pro upínání	ISO 12164-1
Norma pro upínání	DIN 69893
Tvar	A

Technický list

Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Upnutí pro vrtáky do plného

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/307007-32>