

**Základní prvek stopka MK, s vnitřním chlazením, 1,5×D, Typ: 25****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	232271 25
GTIN	4062406105839
Třída artiklu	22G

Popis**Provedení:**

S vnitřním chlazením.

Přímé drážky.**Upozornění:**

Vhodná redukční pouzdra pro nástroje se stopkou MK viz č. **343000-343530**.

Další velikosti k dodání na poptávku.

Vnitřní chlazení: ano

Počet břitů Z: 2

Rozsah Ø D_c: 25 - 35 mm

Užitná délka L₁: 52,5 mm

Morse kužel MK velikost: 4

Upínací šrouby: 232990 TX15

Technický popis

Užitná délka L ₁	52,5 mm
Rozsah Ø D _c	25 - 35 mm
Morse kužel MK velikost	4
Upínací šrouby	232990 TX15
Počet břitů Z	2
Provedení	1,5×D
Stopka	Morse kužel
Vnitřní chlazení	ano

Druh produktu

Vrták s vyměnitelnými
břitovými destičkami