

**Základní prvek stopka MK, s vnitřním chlazením, 5×D, Typ: 25****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	232273 25
GTIN	4062406105952
Třída artiklu	22G

Popis**Provedení:**

S vnitřním chlazením.

Upozornění:

Další velikosti k dodání na poptávku.

Vhodná redukční pouzdra pro nástroje se stopkou MK viz č. **343000-343530**.

Vnitřní chlazení: ano

Počet břitů Z: 2

Rozsah Ø D_c: 25 - 35 mm

Užitná délka L₁: 187,3 mm

Morse kužel MK velikost: 4

Upínací šrouby: 232990 TX15

Technický popis

Rozsah Ø D _c	25 - 35 mm
Užitná délka L ₁	187,3 mm
Morse kužel MK velikost	4
Upínací šrouby	232990 TX15
Počet břitů Z	2
Provedení	5×D
Stopka	Morse kužel
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

