

**Základní prvek stopka MK, s vnitřním chlazením, 12×D, Typ: 36****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	232275 36
GTIN	4062406106089
Třída artiklu	22G

**Popis****Provedení:**

Pro otvory do přesnosti IT10.

S vnitřním chlazením. **Přímé drážky.**

**Upozornění:**

Vhodná redukční pouzdra pro nástroje se stopkou MK viz č. **343000-343530.**

Další velikosti k dodání na poptávku.

Hodnoty posuvu  $f$  snižte o 10%  $a_{\text{hodnoty}}$   $vc$  o 30%.

**Technický popis**

Užitná délka $L_1$	432 mm
Rozsah $\varnothing D_c$	36 - 47 mm
Morse kužel MK velikost	4
Upínací šrouby	232990 TX20
Počet břitů $Z$	2
Provedení	12×D
Stopka	Morse kužel
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

