

Garant GRIDLINE

Pracovní stůl Vario s podvěsnou skříňkou 24G, s elektrickým nastavováním výšky, deska z bukového Multiplexu, 20×20G, Délka desky: 1500/DEmm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	923294 1500/DE
GTIN	4062406103262
Třída artiklu	9GG

Popis**Provedení:**

Pracovní stůl se stabilní ocelovou konstrukcí. Podnože se šířkou 50 mm s příčnou výztuhou. S 1 párem rohových plechů pro vyztužení. S plynulým elektrickým nastavováním výšky. Nastavování výšky pomocí ručního tlačítka. Připojovací kabel s německou zástrčkou Schuko. Maximální připojený výkon 250 V / 50 Hz s maximálně 340 W. **100% plně výsuvné zásuvky** s vysouvací mechanikou a nosností 75 kg. Skříň zásuvek 24G s centrálním zamykáním zámekem s cylindrickou vložkou.

Funkce:

IP20: Je dána ochrana proti vnikání cizích těles s $\varnothing < 12$ mm, avšak by mělo být zabráněno dotyku, není dána ochrana před vodou.

Osazení:

Výška čela zásuvky: 75, 150

Rozsah dodávky:

2 × podnož s elektrickým nastavováním výšky, 1 pár uzlových plechů, zásuvková skříňka, pracovní deska.

Zvláštní příslušenství:

Doplňující příslušenství jako boční obložení atd. najdete pod jednotlivými součástmi GridLine v kapitole 92.

Lakování:

Korpus, podnože a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek a dvířka antracitová šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

Upozornění:

Dodává se nesmontované. Umístění ručního tlačítka lze volně zvolit. Při řadové instalaci je bezpodmínečně nutný střížný plech č. 927220.

Technický popis

Počet zásuvek	2
Maximální nosnost	400 kg
Užitná šířka zásuvek	500 mm
Pracovní deska tloušťka	50 mm
Užitná hloubka zásuvek v G	20
Pracovní deska délka	1500 mm
Rychlost zvedání	9 mm/s
Užitná hloubka zásuvek	500 mm
Řada	vario
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Pracovní deska hloubka	750 mm
Šířka zásuvkové skříňky	600 mm
Hloubka zásuvkové skříňky	650 mm
Výškový rozsah	850 - 1050 mm
Užitná šířka zásuvky v G	20
Hmotnost	90 kg
Přípojka napětí	250 V
Užitná výška zásuvkové skříňky	225 mm
Užitná plocha zásuvek v G	20×20
ComfortClose	ne
Výška zásuvkové skříňky	300 mm
Ochranná třída IP	IP 20
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Zdroj energie	Síťový provoz
Jmenovité napětí	250 V

Vstup typu zástrčky	F
Konstrukční provedení	Konstrukce z ocelových trubek
Tloušťka materiálu	1 mm
Výškové nastavení pracoviště	850-1050 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo)	400 kg
Provedení výškového nastavení	Elektrický
Tloušťka desky	50 mm
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	20x20G
Druh produktu	Pracovní stůl

Příslušenství

Sada dělicích lišt s drážkami / dělicích příček Výška čela zásuvek / typ 75/2	950320 75/2
Sada dělicích lišt s drážkami / dělicích příček Výška čela zásuvek / typ 150/5	950320 150/5
Sada dělicích lišt s drážkami / dělicích příček Výška čela zásuvek / typ 150/4	950320 150/4
Zásuvka Výška čela zásuvky 150 mm	927800 150
Sada zásobníků na drobné díly easyPick Typ 75/1	950300 75/1
Sada nástrčných klíčů 1/4 a 1/2 palce Počet nástrojů 37	953828 37
Rohož z rýhované gumy do zásuvek Rozměr v G 20X20	951910 20X20
Sada dělicích lišt s drážkami / dělicích příček Výška čela zásuvek / typ 75/1	950320 75/1
Sada zásobníků na drobné díly easyPick Typ 75/3	950300 75/3

Zásuvka Výška čela zásuvky 75 mm	927800 75
Sada protiskluzových rohoží do zásuvek,5-dílná Rozměr v G 20X20	951885 20X20
Zásuvky Comfort Close systém tlumení zásunu Nosnost zásuvky 75 kg	950180 75
Sada kleští Počet nástrojů 5	954305 5
Rohož pro zásuvky Rozměr v G 20X20	951830 20X20
Sada zásobníků na drobné díly easyPick Typ 75/2	950300 75/2
Krytka zámku pro GridLine Typ KO21	914227 KO21
Sada šroubováků Počet nástrojů 10	953521 10
Sada nástrčných klíčů 1/2 palce Počet nástrojů 32	953821 32
Sada dělicích lišt s drážkami / dělicích příček Výška čela zásuvek / typ 75/3	950320 75/3