

Garant GRIDLINE

**Skříň na kapaliny s plastovými kanystry, Výška v mm / počet kanystrů na olej:
1500/8****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 980022 1500/8 |
| GTIN | 4062406107031 |
| Třída artiklu | 9GK |

Popis**Provedení:**

Stabilní konstrukce z ocelového plechu s křídlovými dvířky, uzamykatelná posuvnou rukojetí s **cylickým zámekem**. Korpus skříně je vybaven **pojistkou proti vytažení**. Díky této pojistce proti vytažení je možné vytáhnout vždy pouze 1 výsuvnou polici. Skříň je tak zajištěna proti převrácení. Uložení výsuvných polic a zásuvek v rastru po 25 mm.

Skříň na kapaliny, včetně kanystrů na olej z **plastu** (č. 980060).

Osazení:

Počet výsuvných polic: 2

Počet záchytných van na olej: 1

Počet kanystrů na olej (25 litrů): 8

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak**.

Upozornění:

Skříň lze používat také bez kanystrů na olej. Vybavení podle potřeby: Vhodné výsuvné police viz č. 980052.

Technický popis

| | |
|-------------------------------------|---|
| Hmotnost | 123 kg |
| Šířka | 750 mm |
| Čelní strana skříně | Celoplechová křídlová dvířka |
| Hloubka | 700 mm |
| Užitná výška | 1350 mm |
| Výška | 1500 mm |
| Tloušťka materiálu | 1,2 mm |
| Nosnost zásuvek / výsuvných den | 200 kg |
| Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) | 100 % |
| Výsuv zásuvky | Blokování výsuvu |
| Výškové nastavení v rastru | 25 mm |
| Cylindrický zámek | Modulární nástrčná vložka |
| Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Druh produktu | Skříň na olej |