

Garant GRIDLINE

Výsuvná police pro skříně na kapaliny (bez kanystrů), Vestavná výška: 75mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	980052 75
GTIN	4062406107062
Třída artiklu	9GK

Popis**Provedení:**

Robustní konstrukce z ocelového plechu s pojezdovými kolejkami na kuličkových ložiskách. Vpředu je otevřený výřez na vypouštěcí kohouty. **100% výsuv, do nosnosti 200 kg.**

Použití:

K uložení 4 kanystrů po 25 litrech **nebo** 5 kanystrů po 10 litrech.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak.**

Technický popis

Užitná šířka	600 mm
Užitná hloubka	500 mm
Tloušťka materiálu	1,2 mm
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	200 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Výsuvná police

