

**Třmenový mikrometr, Rozsah měření: 0-25mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	420450 0-25
GTIN	7630041104080
Třída artiklu	45A

Popis**Provedení:**

Nejjemněji lapované měřicí plochy osazené TK. Kalené, broušené měřicí vřeteno. Aretace svěrnou páčkou. S řehťáčkou a izolační ochranou rukou. S čistě gravírovanými a černými dílky a číslicemi.

Rozsah dodávky:

Třmenový mikrometr bez nastavovací měřky.

Technický popis

Ø vřetene	6,5 mm
Odečet	0,01 mm
Rozsah měření	0 - 25 mm
Ø měřicího válce	18,5 mm
Dělení měřicího bubnu	1/50 mm
Kalibrování	B1
Mezní chyba	2 µm
Norma	DIN 863
Měřicí technika	analogové
Obal	Stabilní box

Druh produktu

Třmenový mikrometr

Služby

Kalibrace DAkkSTřmenový mikrometr bez nastavovací měřky Maximální rozsah měření 100 mm

022010 100

KalibrováníTřmenový mikrometr bez nastavovací měřky Maximální rozsah měření 25 mm

022000 25