

**Sada drátů na měření závitů, Ø drátu: 2,050mm****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 422490 2,050  |
| GTIN           | 2050001940933 |
| Třída artiklu  | 46P           |

**Popis****Provedení:**

Měřicí dráty závitů jsou kalené a jemně lapované, držák matně chromovaný. Pojistný kroužek v upínacím otvoru zajišťuje bezpečné, otočné usazení na měřicím vřetenu.

**Použití:**

Pro stanovení boků vnějších Ø závitů podle metody tří drátů ve spojení s třmenovým mikrometrem nebo s délkoměrem.

**Rozsah dodávky:**

Jedna sada obsahuje jeden držák s jedním a jeden držák se dvěma měřicími dráty v plastovém boxu.

**Upozornění:**

**Při objednání prosím uvádějte bezpodmínečně Ø měřicího vřetena (6,35 mm / 6,5 mm / 6,8 mm / 7,5 mm / 8,0 mm).**

**Technický popis**

|                                    |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Pro závit                          | M24 / M27 / M30 / M33                |
| Pro stoupání závitu P              | 3 / 3,5                              |
| Zkušební měrka M dle DIN 13 list 1 | 25,606 / 28,605 / 30,848 / 33,848 mm |
| Ø drátu                            | 2,05 mm                              |

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Mezní chyba   | ±1 µm                 |
| Obal          | Stabilní box          |
| Kalibrování   | L16                   |
| Druh produktu | Drát na měření závitů |
| Pro Ø vřetena | 6,35 mm               |
| Pro Ø vřetena | 6,5 mm                |
| Pro Ø vřetena | 6,8 mm                |
| Pro Ø vřetena | 7,5 mm                |
| Pro Ø vřetena | 8 mm                  |

### Služby

|   |            |
|---|------------|
| Kalibrování Drát na měření závitů Typ GMD     | 028900 GMD |
| Kalibrace DAkkS Drát na měření závitů Typ GMD | 028910 GMD |